



# MASTER PL-T 2 Pin



## MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                    | Měrný výkon (jmen.) (min.)  |  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Patice krytky                                | GX24D-3 [GX24d-3]  | 66 lm/W                     |  |
| Referenční měření toku                       | Sphere             | Index podání barev (CRI)    |  |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 10 000 h           | 80                          |  |
| Světelně technické                           |                    | Provozní a elektrické       |  |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K] | Spotřeba energie            |  |
| Světelný tok                                 | 1 800 lm           | 26,9 W                      |  |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)    | Proud zdroje (jmen.)        |  |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44               | 0,335 A                     |  |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403              | Řízení a stmívání           |  |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K             | Stmívatelné                 |  |
|                                              |                    | Ne                          |  |
|                                              |                    | Certifikace a použití       |  |
|                                              |                    | Třída energetické účinnosti |  |
|                                              |                    | G                           |  |

## MASTER PL-T 2 Pin


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 1,4 mg |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 27 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423344 |

### Označení a balení

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Objednávací název produktu | MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Celý název výrobku         | MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC      |
| Full EOC                   | 871150061102470                        |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Objednávací kód                  | 61102470      |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927914583071  |
| Místní kód                       | PLT26830      |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500611024 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500611109 |

### Rozměrové výkresy



| Product                            | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX | 41 mm   | 86,7 mm | 111,0 mm | 134,2 mm |



### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T 2 Pin

### Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

