



MASTER PL-T 2 Broches



MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24D-3 [GX24d-3]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 800 lm

Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

MASTER PL-T 2 Broches

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	26,9 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	27 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423344

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Code EOC	871150061102470
Code de commande	61102470
Code 12NC	927914583071
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500611024
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500611109

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

