



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejelés - foglalat	GX24Q-3 [GX24q-3]	80	
Fényárammérés referencia	Sphere		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	830 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	32,0 W
Fényáram	2 350 lm	Fényforrás árama (névleges)	0,320 A
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)		
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403	Szabályozható	Igen
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K		
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	75 lm/W	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		Energiahatékonysági osztály	G
		Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	32 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423350

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknev	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061128470

Rendelési kód	61128470
Cikkszám (12NC)	927914783071
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500611284
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500611307

Méretezett rajza





Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

