



MASTER PL-T cu 4 pini



MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, utilizată în mod tipic în aparate de iluminat cu distribuție orientată în jos pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai mari. Tehnologia originală "bridge" brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic și este furnizată cu un soclu de lampă de tip cuplare/decuplare.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	3.100 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (min.)	74 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	42,0 W
Curent lampă (nom.)	0,320 A

MASTER PL-T cu 4 pini

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Da

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică G

Conținut de mercur (Hg) (max.) 1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h 42 kWh


Număr de înregistrare EPREL 423353

Date despre produs

Nume comandă produs MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX


Numele complet al produsului	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061134570
Cod de comandă	61134570
Număr material (12NC)	927914883071
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500611345
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
EAN/UPC – Cutie	8711500611369

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T cu 4 pini

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

