



TL-D consumer products



TL-D 18W/827 1PP/10

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig wattforbrug og i en bred vifte af farver.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.350 lm
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	18,2 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423357
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL-D 18W/827 1PP/10
Det fulde produkt navn	TL-D 18W/827 1PP/10
Full EOC	871150062262425


TL-D consumer products

Beskrivelse af lokal kode	2051123154
Ordrekode	927920082719
Materialenr. (12NC)	927920082719
Lokal ordrekode	2051123154
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500622624
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500622754

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/827 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/827 1PP/10

Levetid



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10

