



TL-D consumer products



TL-D 30W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	81
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	30,2 W

Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423373
Označení a balení	
Objednávací název produktu	TL-D 30W/840 1PP/10
Celý název výrobku	TL-D 30W/840 1PP/10
Full EOC	871150062265525


TL-D consumer products

Objednací kód	62265525
Číslo materiálu (12NC)	927920584019
Místní kód	TLD3084BL
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500622655


Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500622785

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/840 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm




Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/840 1PP/10

Životnost



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/840 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/840 1PP/10

Životnost

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/840 1PP/10

