



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	3.350 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36,8 W


Courant lampe (nom.)	0,440 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423379
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Code EOC	871150063195440
Code de commande	63195440
Code 12NC	927921083023
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500631954


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500631961

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

