



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,700 A	
Referenční měření toku	Sphere	Řízení a stmívání	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T8
Světelný tok	4 150 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423402
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25
Spotřeba energie	49,8 W	Full EOC	871150026466440

MASTER TL-D Eco

Objednací kód	26466440
Číslo materiálu (12NC)	927922183023
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500264664


Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500264671

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

