



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Eco oferă același flux luminos ca și lampa MASTER TL-D Super 80, folosind însă mai puțină energie, mulțumită utilizării celei mai noi tehnologii cu fosfor și a unui conținut de gaz special. Zonele de aplicație sunt: școli, birouri, clădiri guvernamentale și medii pentru îngrijirea sănătății.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	3.925 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	84 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	49,8 W


Curent lampă (nom.)	0,700 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	50 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423404
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25
Full EOC	871150026472540

MASTER TL-D Eco

Cod de comandă	26472540
Număr material (12NC)	927922186523
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500264725


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500264732

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
SLV/25					

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

