



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.100 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15,8 W


Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	16 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423414
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026857040

MASTER TL-D Eco

Bestellcode	26857040
Material-Nr. (12NC)	927922883015
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500268570


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500268587

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/830	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
SLV/25					

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

