



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.225 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15,7 W
Corrente lampada (Nom)	0,380 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Full EOC	871150026871640
Codice d'ordine	26871640
Codice materiale (12NC)	927922886515
Codice locale	1686ECO


MASTER TL-D Eco

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500268716
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500268723
----------------	---------------

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm





Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

