



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Eco ponúka rovnaký svetelný tok ako svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80, ale vďaka špeciálnym fosforom a špeciálnej plynovej náplni spotrebuje menej energie. Je určený na aplikácie v školách, kanceláriách, štátnych budovách a zdravotníckych zariadeniach.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT of 6500K]
Svetelný tok	1 225 lm
Označenie farby	Studené denné svetlo
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	72 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	15,7 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,380 A

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8 [26 mm (T8)]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	2,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	20 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Úplný názov produktu	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Úplný kód produktu	871150026871640
Objednávkový kód	26871640
Č. materiálu (12NC)	927922886515
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500268716

MASTER TL-D Eco


Čítaťel – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500268723

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

