



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,690 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	SI
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	6.200 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Temperatura del colore correlata	4000 K	Consumo energetico kWh/1000 h	70 kWh
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89 lm/W	Numero di registrazione EPREL	423436
Indice di resa cromatica (CRI)	81	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25
Consumo energetico	70,0 W		

MASTER TL-D Super 80

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25
Full EOC	871150061592340
Descrizione codice locale	7084NG
Codice d'ordine	61592340
Codice materiale (12NC)	927923884014
Codice locale	7084NG


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500615923
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500615930

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

