

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare şi o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	6.200 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	70,0 W
Curent lampă (nom.)	0,690 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	70 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423436


Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25
Full EOC	871150061592340
Cod de comandă	61592340
Număr material (12NC)	927923884014
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500615923
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500615930

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.