



MASTER TL-D HF Super 80



MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.120 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	32,4 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	33 kWh

MASTER TL-D HF Super 80

EPREL-registratienummer	423438
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
Full EOC	871150063153440
Bestelcode	8711500631534
Materiaalnr. (12NC)	927924584023


Lokale code	TLD32WHF840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500631534
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500631541

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25


MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

