



MASTER TL-D HF Super 80



MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25

A lâmpada MASTER TL-D HF Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada foi concebida para funcionar com balastros electrónicos de alta frequência especiais. Não se destina a utilização geral.

Avisos e Segurança

- É necessário utilizar controlo electrónico especial
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	5.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Color rendering index (CRI)	81


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	50,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,355 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	50 kWh

MASTER TL-D HF Super 80

Número de registo EPREL	423439
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25
Nome do produto completo	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25
Código do produto completo	871150063159640


Código de encomenda	63159640
N.º material (12NC)	927925084014
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500631596
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500631602

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25


MASTER TL-D HF Super 80

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25

