



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G5 [ G5]	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	24000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86 lm/W
Caractéristiques	na [ Not Applicable]	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
Description du système	Haute Efficacité	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Flux lumineux (nom.)	1350 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm		
Couleur	Blanc brillant (CW)		
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	99 lm/W		


# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061066955

Désignation Produit	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Code barre produit (EAN)	8711500610669
Code de commande	61066955
Local Code	TL514W840IP
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	40
Code industriel (12NC)	927926084018
Poids net (pièce)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550

## Mises en garde et sécurité


### Schéma dimensionnel




TL5 14W/840/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

### Données photométriques





Couleur /840



Couleur /840

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## Durée de vie



LDLE\_TL5-HE8\_0002-Life expectancy diagram

