



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) possui uma eficiência luminosa elevada, o que resulta num consumo de energia reduzido. A lâmpada TL5 de eficiência elevada oferece uma excelente manutenção de lúmens e uma boa composição de cores. As áreas de aplicação incluem a iluminação de escritórios, indústrias, edifícios públicos e governamentais, escolas, hospitais e recintos desportivos cobertos.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Casquilho                            | G5 [G5]              |
| Características                      | na [Not Applicable]  |
| Referência de medição de fluxo       | Sphere               |
| Caraterísticas técnicas da luz       |                      |
| Código da cor                        | 827 [CCT of 2700K]   |
| Fluxo Luminoso                       | 1.900 lm             |
| Designação da cor                    | Branco incandescente |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,463                |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,42                 |
| Temperatura de cor correlacionada    | 2700 K               |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 90 lm/W              |
| Color rendering index (CRI)          | 82                   |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Consumo de Energia                        | 20,8 W          |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 0,165 A         |
| Controlos e regulação                     |                 |
| Regulável                                 | Sim             |
| Características mecânicas e compartimento |                 |
| Formato da lâmpada                        | T5 [16 mm (T5)] |
| Aprovação e aplicação                     |                 |
| Classe de Eficiência Energética           | G               |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)          | 1,2 mg          |
| Consumo de energia kWh/1000 h             | 21 kWh          |
| Número de registo EPREL                   | 423449          |

# MASTER TL5 HE

| Dados do produto             |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40 |
| Nome do produto completo     | MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40 |
| Código do produto completo   | 871150064320955              |
| Código de encomenda          | 64320955                     |
| N.º material (12NC)          | 927926282755                 |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500643209 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 40            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500867537 |

## Desenho dimensional




| Product                      | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40 | 17 mm   | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

