PHILIPS

Lighting



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G5 [G5] |
| **Caractéristiques** | na [Not Applicable] |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Flux lumineux** | 2.100 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc froid (CW) |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 90 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 20,6 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 0,165 A |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | T5 [16 mm (T5)] |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1,2 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 23 kWh |


| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40 |
| **Nom de produit complet** | MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40 |

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

| | |
|---|---|
| **Code EOC** | 871150061072055 |
| **Code de commande** | 61072055 |
| **Code 12NC** | 927926284018 |
| **Code de commande local** | TL521W840IP |
| **Quantité par pack** | 1 |


| | |
|---|---|
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500610720 |
| **Conditionnement par carton** | 40 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500634443 |

## Schéma dimensionnel





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40 | 17 mm | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

## Données photométriques





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40**

## Durée de vie




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40**

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## Durée de vie




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.