



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G5 [ G5]	Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	24000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W
Caractéristiques	na [ Not Applicable]	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
Description du système	Haute Efficacité	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	865 [ CCT de 6500 K]	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Flux lumineux (nom.)	2700 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2500 lm		
Couleur	Lumière du jour		
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	97 lm/W		

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)


Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150071015455

Désignation Produit	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Code barre produit (EAN)	8711500710154
Code de commande	71015455
Local Code	TL528W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	40
Code industriel (12NC)	927926586555
Poids net (pièce)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-28/65/1B-L/P-G5-16/1150

## Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


## Schéma dimensionnel




TL5 28W/865/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## Données photométriques



Couleur /865



Couleur /865

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## Durée de vie

