



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G5	0,455 A	
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Commandes et gradation	
Référence de mesure de flux	Sphere	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Flux lumineux	4.500 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique X	0,38	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Coordonnée chromatique Y	0,38	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423563
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Consommation électrique	54,4 W		

MASTER TL5 HO

Code EOC	871150063740655
Code de commande	8711500637406
Code 12NC	927929084018
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500637406


Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500637413

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

