



MASTER PL-S 2 Broches



MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G23 [G23]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	400 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent

Coordonnée chromatique X	0,463
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	57 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	7,2 W


MASTER PL-S 2 Broches

Courant lampe (nom.)	0,175 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423582

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150026057470
Code de commande	26057470
Code 12NC	927935682711
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500260574
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500260598

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

