

# MASTER PL-S 2 Broches

## MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G23 [G23] |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 10.000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Flux lumineux** | 600 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc incandescent |

| | |
|---|---|
| **Coordonnée chromatique X** | 0,463 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 0,42 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 67 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 8,8 W |

# MASTER PL-S 2 Broches

| | |
|---|---|
| **Courant lampe (nom.)** | 0,170 A |

### Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |


### Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | G |
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 1,4 mg |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1,4 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 9 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 423588 |

### Données du produit


| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| **Nom de produit complet** | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| **Code EOC** | 871150026079670 |
| **Code de commande** | 26079670 |
| **Code 12NC** | 927936082711 |
| **Code de commande local** | PLS9W827 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500260796 |
| **Conditionnement par carton** | 50 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500260819 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 129 mm | 145 mm | 167 mm |


## Données photométriques





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX**

# MASTER PL-S 2 Broches


## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.