

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是低瓦數的精巧型高效率螢光燈，通常用於裝飾和方向導引用途。飛利浦原創的橋接技術確保了在應用環境中有最佳表現，比彎曲技術相比有更加明亮且效能更高。2 引腳版本針對搭配電磁安定器使用，並且附有一插入/拉出燈底座。

安全提示

- 只能搭配電磁控制安定器裝置使用
- 燈光的技術及電子特性受運作條件影響，包括燈具環境溫度及運作位置
- 不可調光
- 燈管破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。


产品数据

一般資訊	
燈座基底	G23
壽命 (故障率 50 %) (標稱)	10,000 h
照明技術	
色碼	827 [CCT of 2700K]
光通量	600 lm
色彩名稱	白熾白色
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	67 lm/W
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
耗電量	8.7 W
燈具電流 (標稱)	0.170 A

控制與調光	
可調光	否
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.4 mg
能源消耗 kWh/1000 h	11 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10
完整產品名稱	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10
完整產品代碼	871869960700500
訂單代碼	927936082765
材質 Nr. (12NC)	927936082765
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718699607005
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718699607012


MASTER PL-S 2 Pin

二维绘图




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10

壽命




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10

MASTER PL-S 2 Pin

壽命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10

