

MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G23 [G23]	80	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	Spotřeba energie	8,8 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Řízení a stmívání	
Světelný tok	590 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W		

MASTER PL-S 2 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423591
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Celý název výrobku	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150026087170
Objednací kód	26087170

Číslo materiálu (12NC)	927936084011
Místní kód	PLS984
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500260871
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500260895

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

