



MASTER PL-S 2P



MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G23 [G23]		82
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	11,9 W
		Lampenstrom (Nom)	0,155 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Nein
Lichtstrom	900 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W		

MASTER PL-S 2P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	12 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423597
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150026106970
Bestellcode	26106970


Material-Nr. (12NC)	927936483011
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261069
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500261083

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2P

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

