



MASTER PL-S 4 stift



MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information

Socket	2G7 [2G7]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	92 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	30 %
Flödesmättningsreferens	Sphere

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	880 lm


Ljusflöde (märkvärde) (nom)	900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF-klassad 2 000 tim	95 %
LLMF-klassad 4 000 tim	92 %
LLMF-klassad 6 000 tim	90 %
LLMF-klassad 8 000 tim	88 %
LLMF-klassad 12 000 tim	86 %

MASTER PL-S 4 stift

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	11,9 W
Lampström (nom)	0,160 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh

EPREL-registreringsnummer	423601
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026122970
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500261229
Beställningsnummer	26122970
Lokal kod	8344628
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Beräknad lokal kod, beskrivning B2B	8344628
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927936684011
Net Weight (Piece)	41,000 g
ILCOS-kod	FSD-11/40/1B-E-2G7


Måttskiss




MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometriska data



Ljutfärg /840



Ljutfärg /840

MASTER PL-S 4 stift

Livslängd



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

