



# PL-Q 4 stift

## PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggingshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med fyra stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GR10Q [ GR10q]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	95 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	89 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	22 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	4 %

Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1050 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1050 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	66,6 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	90 %
LLMF 4 000 tim specificerat	83 %
LLMF 6 000 tim specificerat	78 %
LLMF 6 000 tim specificerat	80 %

LLMF 12 000 tim specificerat	
	69 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Lampström (nom)	0,195 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [ 4-stifts]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026989825


## PL-Q 4 stift

Beställningsproduktnamn	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500269898
Beställningsnummer	26989825
E-nummer	8345409
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	927939183040
Nettovikt (stycke)	68,000 g
ILCOS kod	FSS-16/30/1B-E-GR10q

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss




PL-Q 16W/830/4P

### Fotometriska data

..

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Ljutfärg /830



Ljutfärg /830

## PL-Q 4 stift

### Livslängd

