



PL-Q cu 4 pini



PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, în formă de cvadrant, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat decorative. Pe lângă avantajul funcționării eficiente din punct de vedere energetic, aceasta oferă și libertate în proiectare, în special pentru corpuri de iluminat plate pentru tavan sau perete, datorită sistemului încorporat de ajustare la minimum a înălțimii și disipării uniforme a luminii. Varianta cu 4 pini este concepută pentru funcționare pe balast electronic.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	GR10Q [GR10q]	81	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Consum de curent	28,4 W
Flux luminos	2.050 lm	Curent lampă (nom.)	0,320 A
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403	Aprobare și aplicație	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Clasă de eficiență energetică	G
Randament luminos (nominal) (nom.)	73,2 lm/W	Conținut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
		Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4 mg

PL-Q cu 4 pini

Consum de energie kWh/1000 h	29 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423612
Date despre produs	
Nume comandă produs	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Numele complet al produsului	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026992825
Cod de comandă	26992825


Număr material (12NC)	927939383040
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500269928
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500270061

Cote



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q cu 4 pini

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

