



Purificação de ar e água TUV T5

TUV 25W - 4P SE UNP/32

As lâmpadas TUV T5 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade única utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV T5 proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	na [-]

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	20 %

Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom)	23 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,35 A
Tensão (Nom.)	82 V

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho	4 Pins Single Ended
-------------------------------	---------------------

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
----------------------------------	--------

UV

Radiação UV-C	8,0 W
---------------	-------

Dados do produto

Código do produto completo	871150026440499
Nome de produto da encomenda	TUV 25W - 4P SE UNP/32
EAN/UPC - Produto	8711500264404
Código de encomenda	26440499
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador - Embalagens por caixa exterior	32
N.º material (12NC)	927972204099
Peso líquido (Peça)	57,000 g

Purificação de ar e água TUV T5

Avisos e Segurança

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

TUV 25W 4P-SE

Dados fotométricos

