



Purificação de ar e água Mini

TUV 20W 4P SE UNP/32

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)		45 V
Casquilho	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Aprovação e aplicação		
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg	
Caraterísticas técnicas da luz		UV		
Código da cor	TUV	Radiação UV-C às 100 h	6,3 W	
Designação da cor	- [Não especificado]	Dados do produto		
Depreciação na vida útil	20 %	Nome de produto da encomenda	TUV 20W 4P SE UNP/32	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Nome do produto completo	TUV 20W 4P SE UNP/32	
Consumo de Energia	20,24 W	Código do produto completo	872790081559700	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,45 A	Código de encomenda	81559700	
Tensão (Nom.)	45 V	N.º material (12NC)	927973404099	

Purificação de ar e agua Mini

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900815597
Numerador – Embalagens por caixa exterior	32


EAN/UPC - Caso	8727900815597
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 20W 4P SE UNP/32	19,3 mm	437,7 mm	430 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W 4P SE UNP/32

