PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtreme

G A↑G

MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA´s of speciale HF Xtreme-VSA´s.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.300 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,3 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,0 W
Lampstroom (nom.)	0,370 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

Wijziging van gegevens voorbehouden


MASTER TL-D Xtreme

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	423626

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25


Full EOC	871150054492640
Bestelcode	54492640
Materiaalnr. (12NC)	927980383014
Lokale code	TLDXTREME18W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500544926
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500544933

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

MASTER TL-D Xtreme


Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.