



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25

Denne TL-D Xtra lyskilde har længere levetid og lavere fejlfrekvens. Resultatet er små vedligeholdelsesomkostninger og besparelser på dyre udskiftninger af spots. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet. Denne lyskilde kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	36.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.350 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Strømforbrug	17,7 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,370 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25
Full EOC	871150054498840
Ordrekode	54498840
Materialenr. (12NC)	927980483014
Lokal ordrekode	2051124577
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500544988
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500544995

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

