



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Questa lampada MASTER TL-D offre una durata estremamente lunga, che si traduce in un costo della lampada estremamente basso nel corso della durata. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa, a causa di soffitti alti o disturbo delle operazioni, e ad applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi, come gallerie, piattaforme di trivellazione e linee di produzione. Può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	90 lm/W	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	
Vita al 50% di guasti (Nom)	47.000 ore	82	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	36,4 W
Flusso luminoso	3.200 lm	Corrente lampada (Nom)	0,430 A
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Dimmerabile	Si
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38		
Temperatura del colore correlata	4000 K		

MASTER TL-D Xtreme

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Numero di registrazione EPREL	423630
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV


Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
Full EOC	871150055868840
Descrizione codice locale	3684XTREME
Codice d'ordine	55868840
Codice materiale (12NC)	927982384014
Codice locale	3684XTREME
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500558688
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500558695

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

MASTER TL-D Xtreme

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

