



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25

Master TL-D Xtreme mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt eine extrem lange Lebensdauer. Daher ist diese Lampe sehr gut für Orte geeignet, wo ein Lampenwechsel wegen hoher Decken oder Betriebsunterbrechungen teuer ist, sowie für Anwendungen mit langen Brennzyklen z.B. Tunnel, Bohrinseln, Produktionslinien. Die Lampe kann mit bestehenden Vorschaltgeräten oder dem zugehörigen HF Xtreme Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Bei Verwendung mit elektromagnetischem Vorschaltgerät wird dringend empfohlen, nur Philips S10 oder S10E Starter (für 18W Typen S2 oder S2E) zu benutzen, um die angegebene Lebensdauer zu erreichen, wobei die neuen Starter beim Lampenwechsel zu installieren sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nennlichtausbeute (nom.)	6500 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	88 lm/W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	47'000 Stunde(n)		80
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Energieverbrauch	36.4 W
Lichtstrom	3'150 lm	Lampenstrom (Nom)	0.430 A
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	0.313	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate Y (nom.)	0.337		

MASTER TL-D Xtreme

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423631
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150089277540
Bestellcode	89277540
Material-Nr. (12NC)	927982386514
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500892775
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500892782

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

MASTER TL-D Xtreme

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

