



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Coordonnée chromatique Y	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	88 lm/W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	47.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Consommation électrique	36,4 W
Flux lumineux	3.150 lm	Courant lampe (nom.)	0,430 A
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide		
Coordonnée chromatique X	0,313		

MASTER TL-D Xtreme

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423631


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV
Nom de produit complet	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV
Code EOC	871150089277540
Code de commande	8711500892775
Code 12NC	927982386514
Code de commande local	TLDXTREME36W865
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500892775
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500892782

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

