



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Această lampă MASTER TL-D Xtreme are o durată de viață deosebit de mare. Aceasta înseamnă un cost foarte mic al lămpii raportat la durata de viață. Prin urmare, este adecvată pentru locuri unde înlocuirea lămpilor este costisitoare din cauza tavanelor înalte sau a deranjării operațiilor și pentru aplicații cu cicluri de aprindere lungi, de exemplu, tuneluri, instalații de foraj, linii de producție. Poate funcționa cu echipamentul existent sau cu echipament specializat HF Xtreme.

Warnings and safety

- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %
- La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obținerea duratelor de viață anunțate se recomandă insistent să utilizați doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) și să instalați startere noi în caz de schimbare a lămpilor.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Funcționare și sistem electric	
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	47.000 ore	Consum de curent	58,9 W
		Curent lampă (nom.)	0,665 A
Date tehnice lumină		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	5.100 lm	Sistem mecanic și carcasă	
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38		
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	88 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	59 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423633
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25


Full EOC	871150055886240
Cod de comandă	55886240
Număr material (12NC)	927983384014
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500558862
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500558879

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Durață de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

