



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.150 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	12,5 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	423462
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40
Full EOC	872790088081600
Bestelcode	8711500881281

Maatschets





Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

