



MASTER TL5 HE Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Wersja TL5 HE Eco zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Cechy	na [Not Applicable]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1150 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	12,5 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	13 kWh

MASTER TL5 HE Eco

Numer Rejestracyjny EPREL	423463
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Full EOC	872790088083000
Kod zamówienia	88083000


Materiał Nr (12NC)	927989884031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500881298
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8727900880830

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

