

# MASTER TL5 High Efficiency Eco



## MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot


| Yleistä tietoa                     |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Kanta                              | G5 [G5]               |
| Ominaisuudet                       | na [Not Applicable]   |
| Vuon mittauksen viitearvo          | Sphere                |
| Valaistuksen tekniset tiedot       |                       |
| Värikoodi                          | 830 [CCT of 3000K]    |
| Valovirta                          | 2 520 lm              |
| Värimerkki                         | Lämmin valkoinen (WW) |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 0,44                  |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 0,403                 |
| Vastaava värlämpötila (nim.)       | 3000 K                |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)  | 103 lm/W              |

| Värintoistoindeksi (CRI)        | 82              |
|---------------------------------|-----------------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot         |                 |
| Virrankulutus                   | 25,4 W          |
| Lampun virta (nim.)             | 0,170 A         |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                 |
| Himmennettävä                   | Kyllä           |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |                 |
| Hehkulampun muoto               | T5 [16 mm (T5)] |
| Merkinnät ja luokitukset        |                 |
| Energiatohokkuusluokka          | F               |


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 1,2 mg                              |
| Energiankulutus kWh/1000 h    | 26 kWh                              |
| EPREL-rekisteröintinumero     | 423467                              |
| <b>Tuotetiedot</b>            |                                     |
| Tilaustuotteen nimi           | MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40 |
| Koko tuotenimi                | MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40 |
| Full EOC                      | 872790082588600                     |
| Paikallisen koodin kuvaus     | 4924510                             |

## Mittapiirros



## Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tilauskoodi                          | 82588600      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 927990983031  |
| Paikallinen koodi                    | 4924510       |
| SAP-osoittaja - määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC - tuote/kotelo               | 8711500880000 |
| SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa | 40            |
| EAN/UPC - laatikko                   | 8727900825886 |

| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE Eco<br>25=28W/830 UNP/40 | 17 mm   | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

