MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40

Esta lámpara TL5 de eficacia extrema (diámetro del tubo de 16 mm) permite ahorrar mucha energía gracias al reemplazo individual de lámparas. La lámpara TL5 HE Eco ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Advertencias y seguridad

- La reducción en el consumo de energía solo se logra con un dispositivo de corriente controlada.
- Las lámparas funcionan perfectamente con dispositivo de potencia controlada, pero, en ese caso, la producción de luz puede alcanzar el 10 % o más.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Funciones	na [Not Applicable]

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	2,700 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	96 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	25.2 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.170 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Consumo de energía kWh/1000 h	28 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40
Full EOC	872790090056900
Descripción de código local	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/865 UNP/40
Código del pedido	927990986531

N.° de material (12NC)	927990986531
Código local	246363
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900900569
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8727900900569

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 UNP/40

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.