



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.650 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	103 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	31,7 W

Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	35 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40
Full EOC	872790082592300
Bestelcode	82592300
Materiaalnr. (12NC)	927991183031
Lokale code	TL5ECO32W830
Numerator - Aantal per pak	1

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

EAN/UPC - product/behuizing	8711500880024
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8727900825923


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40

