



# MASTER TL5 High Efficiency Eco



## MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

### Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Sokkelbase                      | G5 [G5]             |
| Funksjoner                      | na [Not Applicable] |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere              |
| Teknisk belysning               |                     |
| Fargekode                       | 840 [CCT of 4000K]  |
| Lysytelse                       | 3 150 lm            |
| Fargebetegnelse                 | Kaldhvit (CW)       |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,38                |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,38                |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K              |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 103 lm/W            |

| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80              |
|-------------------------------|-----------------|
| Drift og elektronikk          |                 |
| Effektforbruk                 | 31,7 W          |
| lyskildestrom (nom.)          | 0,170 A         |
| Kontroller og dimming         |                 |
| Kan dimmes                    | Ja              |
| Mekanikk og innfatning        |                 |
| Lyspæreform                   | T5 [16 mm (T5)] |

# MASTER TL5 High Efficiency Eco


| Godkjenning og bruksområde         |                                     | Lokal kodebeskrivelse             |               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Energieffektivitetsklasse          | F                                   | Bestillingskode                   | 3816673       |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg                              | Bestillingskode                   | 82593000      |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 32 kWh                              | Materialenr. (12NC)               | 927991184031  |
| EPREL-registreringsnummer          | 423471                              | Lokal bestillingskode             | 3816673       |
|                                    |                                     | SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
|                                    |                                     | EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500880031 |
|                                    |                                     | SAP-teller – pakker per utvendige | 40            |
|                                    |                                     | EAN/UPC – boks                    | 8727900825930 |
| Produktdata                        |                                     |                                   |               |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40 |                                   |               |
| Fullstendig produktnavn            | MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40 |                                   |               |
| Full EOC                           | 872790082593000                     |                                   |               |

## Målskisse



| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE Eco<br>32=35W/840 UNP/40 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

