



MASTER TL5 HO Eco



MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Lampa TL5 HO Eco została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)		80
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Eksplotacja i połączenie elektryczne		
Cechy	na [Not Applicable]	Zużycie energii	49,3 W	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Lamp Current (Nom)	0,460 A	
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie		
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Z możliwością przyciemniania	Tak	
Strumień Świetlny	4 400 lm	Mechanika i korpus		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Certyfikaty i zastosowania		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Klasa Efektywności Energetycznej	G	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K			
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W			

MASTER TL5 HO Eco


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	50 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423473

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Full EOC	872790082591600


Kod zamówienia	82591600
Materiał Nr (12NC)	927991284031
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500880055
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8727900825916

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40


MASTER TL5 HO Eco

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

