



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 HO Eco-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G5	Energieverbruik	73,3 W
Eigenschappen	na [Not Applicable]	Lampstroom (nom.)	0,550 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	7.000 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Lampvorm	T5
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Keurmerken en classificaties	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Kleurweergave-index (CRI)	82		

MASTER TL5 High Output Eco

Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40
Full EOC	872790082596100
Bestelcode	8711500880086
Materiaalnr. (12NC)	927991883031


Lokale code	TL5ECO73W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500880086
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8727900825961

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

