



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Sockel                              | G5               |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 10.000 Stunde(n) |
| Nutzlebensdauer (Nom)               | 5.000 Stunde(n)  |
| Lichttechnische Daten               |                  |
| Farbcode                            | 10               |
| Lichtfarbe                          | Aktinisch        |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 222              |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 210              |


| UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden | 25 %   |
|-----------------------------------------|--------|
| UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 35 %   |
| UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden | 50 %   |
| UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden  | 17 %   |
| UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden | 60 %   |
| Betrieb und Elektrik                    |        |
| Energieverbrauch                        | 6 W    |
| Lampenstrom (Nom)                       | 0,16 A |
| Spannung (Nom)                          | 42 V   |

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Spannung (Nom)                | 42 V                            |
| Mechanik und Gehäuse          |                                 |
| Kolbenform                    | T16 [T 16 mm]                   |
| Genehmigung und Anwendung     |                                 |
| Quecksilbergehalt (Nom)       | 4,4 mg                          |
| UV                            |                                 |
| UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) | 1,4 W                           |
| Produktdaten                  |                                 |
| Bestell-Produktname           | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC |


|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC |
| Gesamt-Produktcode              | 871150026039027                 |
| Bestellcode                     | 26039027                        |
| Material-Nr. (12NC)             | 928000501030                    |
| Lokaler Bestellcode             | TL610                           |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500260390                   |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 250                             |
| EAN Umverpackung                | 8711500260413                   |

Abmessungsskizzen



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

