



# MASTER TL Mini super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que é necessária uma melhor composição de cores e eficiência (do que com lâmpadas standard), mas em que o espaço é limitado, como, por exemplo, iluminação de átrios e escadas em edifícios de apartamentos, iluminação integrada em mobiliário, espelhos e armários, iluminação de sinalização e de emergência.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                   |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Casquilho                            | G5                 |
| Referência de medição de fluxo       | Sphere             |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)   | 10.000 h           |
| Caraterísticas técnicas da luz       |                    |
| Código da cor                        | 830 [CCT of 3000K] |
| Fluxo Luminoso                       | 450 lm             |
| Designação da cor                    | Branco quente (WW) |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,44               |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,403              |
| Temperatura de cor correlacionada    | 3000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 59 lm/W            |

| Color rendering index (CRI)              | 82      |
|------------------------------------------|---------|
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |         |
| Consumo de Energia                       | 7,1 W   |
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 0,145 A |
| Tensão (Nom.)                            | 56 V    |
| Tensão (Nom.)                            | 56 V    |
| Controlos e regulação                    |         |
| Regulável                                | Sim     |

MASTER TL Mini super 80


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Características mecânicas e compartimento |    |
| Formato da lâmpada                        | T5 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Aprovação e aplicação            |        |
| Classe de Eficiência Energética  | G      |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) | 2,5 mg |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 3,0 mg |
| Consumo de energia kWh/1000 h    | 8 kWh  |
| Número de registo EPREL          | 423495 |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Dados do produto             |                                 |
| Nome de produto da encomenda | MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX |


|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome do produto completo                  | MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC |
| Código do produto completo                | 871150071638527                            |
| Código de encomenda                       | 71638527                                   |
| N.º material (12NC)                       | 928001008350                               |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                          |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500716385                              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 250                                        |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500716408                              |

Desenho dimensional



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini super 80

