



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 77 lm/W |         |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Podstawa-nasadka                        | G5                 | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                   | 82      |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             | Eksploatacja i połączenie elektryczne           |         |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 8 000 h            | Zużycie energii                                 | 13,1 W  |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    | Lamp Current (Nom)                              | 0,170 A |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K] | Napięcie (Nom)                                  | 90 V    |
| Strumień Świetlny                       | 1 000 lm           | Napięcie (Nom)                                  | 90 V    |
| Oznaczenie koloru                       | Ciepły biały       | Układy sterowania i ściemnianie                 |         |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,463              | Z możliwością przyciemniania                    | Tak     |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,42               |                                                 |         |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K             |                                                 |         |

# MASTER TL Mini Super 80


|                                           |        |                                             |  |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--|
| <b>Mechanika i korpus</b>                 |        | <b>Pełna nazwa produktu</b>                 |  |
| Kształt bańki                             | T5     | MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC |  |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>         |        | <b>Full EOC</b>                             |  |
| Klasa Efektywności Energetycznej          | G      | 871150070476427                             |  |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 2,5 mg | <b>Kod zamówienia</b>                       |  |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 3,0 mg | 70476427                                    |  |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 14 kWh | <b>Materiał Nr (12NC)</b>                   |  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 423501 | 928001508250                                |  |
| <b>Dane techniczne produktu</b>           |        | <b>Numerator - Quantity Per Pack</b>        |  |
| Nazwa produktu na zamówieniu              |        | 1                                           |  |
|                                           |        | <b>EAN/UPC – Produkt/opakowanie</b>         |  |
|                                           |        | 8711500704764                               |  |
|                                           |        | <b>Numerator - Packs per outer box</b>      |  |
|                                           |        | 250                                         |  |
|                                           |        | <b>EAN/UPC – Opakowanie</b>                 |  |
|                                           |        | 8711500716798                               |  |

## Rysunki techniczne



| Product                          | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

