



Purificação de ar e água Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)		34 V	
Casquilho	G5				
Vida útil (Nom.)	9.000 h				
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento			
Código da cor	TUV	Formato da lâmpada	T16		
Designação da cor	- [Não especificado]				
Depreciação na vida útil	15 %	Aprovação e aplicação			
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg		
Funcionamento e caraterísticas elétricas		UV			
Consumo de Energia	11,5 W	Radiação UV-C às 100 h	2,6 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,4 A				
Tensão (Nom.)	34 V	Dados do produto			
		Nome de produto da encomenda	TUV 11W FAM/10X25BOX		
		Nome do produto completo	TUV 11W FAM/10X25BOX		

Purificação de ar e água Mini

Código do produto completo	871150055965427
Código de encomenda	55965427
N.º material (12NC)	928002204013
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500559654


Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500559715

Desenho dimensional



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 11W FAM/10X25BOX

