



Jaundice TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

藉由幾乎完全在 400 至 500 nm 頻寬內發光並在 450 nm 達到尖峰，飛利浦 TL / TL-D / 52 燈沒有來自短波 UVB 波段的輻射。因此它們非常適合治療患有高膽紅素血症（新生兒黃疸）和克果納傑氏症候群（CNS）的新生嬰兒的光電療法系統。此高效光電療法幾乎消除所有黃疸嬰兒的輸血需求。。注意：本公司的 UVB 燈尚未向 FDA 完成醫療器材註冊手續，因為包裝或標籤不符合健康相關用途的商業流通目的。美國客戶請參閱美語版 UVB 和 UVA 燈具系列手冊。

安全提示

- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据


一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
壽命 (故障率 50%) (標稱)	9,000 h
可用使用始間 (標稱)	2,000 h
照明技術	
色碼	52
光通量	318 lm
色度坐標 X (標稱)	154
色度坐標 Y (Nom)	69
運轉與電力	
耗電量	19.3 W
燈具電流 (標稱)	0.36 A
電壓 (標稱)	59 V
電壓 (標稱)	59 V

控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡形狀	T38 [T 38mm]
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	8.0 mg
產品資料	
下訂產品名稱	TL 20W/52 SLV/25
完整產品名稱	TL 20W/52 SLV/25
完整產品代碼	871150064302540
訂單代碼	928003505203
材質 Nr. (12NC)	928003505203
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500643025

Jaundice TL/TL-D


分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500643032

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

